

## Exemple de commande HMA I- bras de levage 48

### Voici comment trouver la référence appropriée de votre produit

Sélectionnez une version :

1 = Potence standard

3 = Potence standard avec blocage

Par exemple : pour potence standard :

7595-748**1**-xx-01

Sélectionnez la longueur du bras déplié :

2 = 500 mm

3 = 650 mm

4 = 800 mm

5 = 950 mm

Par exemple : pour longueur bras déplié 500 :

7595-7481-**2**x-01

Sélectionnez une plage de poids appropriée :

Par exemple : pour plage de poids 2 = 6,0 – 8,5 kg avec une longueur de bras déplié 500

7595-7481-**22**-01

Plage de poids	longueur bras déplié 500 7595-748x-2x-01	longueur bras déplié 650 7595-748x-3x-01	longueur bras déplié 800 7595-748x-4x-01	longueur bras déplié 950 7595-748x-5x-01
1	1,5 – 3,5 kg	1,5 – 3,0 kg	1,5 – 2,3 kg	1,5 – 2,0 kg
2	6,0 – 8,5 kg	3,0 – 7,0 kg	1,6 – 5,1 kg	1,5 – 3,8 kg
3	8,0 – 12,0 kg	6,0 – 10,0 kg	3,5 – 7,5 kg	4,8 – 6,8 kg
4	13,0 – 17,0 kg	10,0 – 14,0 kg	6,3 – 10,3 kg	5,6 – 9,6 kg
5	17,0 – 21,0 kg	13,0 – 17,0 kg	9,1 – 13,1 kg	7,6 – 11,6 kg
6	20,0 – 26,0 kg	16,0 – 22,0 kg	10,8 – 16,8 kg	10,0 – 15,0 kg
7	26,0 – 31,0 kg	-	16,1 – 21,1 kg	12,8 – 17,8 kg